


# Кръгъл цилиндър DSAH-63- -P-A-Q

Специф. Номер: 176576

FESTO

с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване  
напречно на оста на цилиндъра, с квадратен бутален прът.  
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                     | Стойност  |
|---|---|
| Ход                                       | 1 ... 500 mm  |
| Диаметър на буталото                      | 63 mm   |
| Демпфериране                              | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Квадратна направляваща  |
| Работно налягане                          | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                       | двойнодействащ  |
| Работна среда                             | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium        | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК        | 2   |
| Температура на околната среда             | -20 ... 80 °C   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад      | 1,682 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред     | 1,870 N   |
| Движеща се маса при 0 mm ход              | 1,137 g   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход           | 43.9 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход                | 1,397 g   |
| Допълнителна маса за 10 mm ход            | 24.8 g  |
| Пневматичен извод                         | M8  |
| Информация за материала на капака         | Алуминиева сплав  |
| Информация за материала на уплътненията   | NBR<br>TPU-U(PU)  |
| Информация за материала на корпуса        | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът  | високолегирана стомана  |