


Кръгъл цилиндър DSAG-63- -PPV-A-Q

Специф. Номер: 176582

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с бутален прът с квадратно сечение.
This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Квадратна направляваща
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	27 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,682 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,870 N
Движеща се маса при 0 mm ход	1,137 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	43.9 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,397 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	24.8 g
Пневматичен извод	M45x1,5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана