



# Кръгъл цилиндър DSAG-63- -P-Q-S2

Специф. Номер: 176586

FESTO

Фланец с резбова цапфа, с двустранен бутален прът с квадратно сечение.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                      | 1 ... 500 mm                                                                |
| Диаметър на буталото                     | 63 mm                                                                       |
| Резба на буталния прът                   | M16x1,5                                                                     |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Край на буталния прът                    | Външна резба                                                                |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar                                                                |
| Принцип на действие                      | двойнодействие                                                              |
| Работна среда                            | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 2                                                                           |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C                                                               |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 1,682 N                                                                     |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 1,870 N                                                                     |
| Движеща се маса при 0 mm ход             | 1,137 g                                                                     |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 43.9 g                                                                      |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 1,397 g                                                                     |
| Допълнителна маса за 10 mm ход           | 24.8 g                                                                      |
| Пневматичен извод                        | M45x1,5                                                                     |
| Информация за материала на капака        | Алуминиева сплав                                                            |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR<br>TPU-U(PU)                                                            |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема                                          |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана                                                      |