

Закрепване с лапи HUA-40-R3

Специф. Номер: 176877

FESTO

за цилиндри тип ADVU, AEUU, ADVUP, ADVUT.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Варианти	Висока корозионна защита
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	224 g
Material mounting	Стомана с предпазно покритие
Material screws	Стомана поцинкован