

Въртящ фланец SUA-40-R3

Специф. Номер: 176887

FESTO

за цилиндри ADVU, AEVU, съответна лагерна опора LBN или LN, LSN.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Варианти	Висока корозионна защита
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	195 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав с предпазно покритие
Material mounting pin	високолегирана стомана, неръждаема
Material sleeve	Пружинна стомана
Material bearing	Пластмаса
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material lock	високолегирана стомана, неръждаема
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема