



Въртящ-линеен модул DSL-16-40-270-P-S20-CC-KF

Специф. Номер: 177166

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията. Самостоятелни ротационно и линейно движение. Ротация регулируема от 0° - 270°.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ъгъл на демпфериране	13 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	270 deg
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	16 mm
Ъгъл на завъртане	238 deg
Демпфериране	CC: двустранен амортизьор P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	1.5 deg
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструктивен строеж	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	за индуктивни датчици за датчици за положение
Варианти	S20: Проходен, кух бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	с търкаляща направляваща
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Макс. скорост на удара	500 mm/s
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.5 Hz
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	4.5 mm
Въртящ момент при 6 bar	1.25 Nm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	73.5 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	103.5 N
Допустим инерционен момент	0.0007 kgm ²
Допълнително тегло на 10 mm ход	33 g
Основно тегло при 0 mm ход	750 g
Тегло на продукта	750 g
Тип на закрепване	затегнат в Т-канал с външна резба по избор:
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксирани
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксирани
Информация за материала на буталния прът	Термично обработена стомана