

Свързващ кабел KEA-1-25P-X

Специф. Номер: 177415

FESTO

Възможни дължини на кабела от 1 до 99м.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Електрически извод	Щекер Sub-D 25-пинов
обхват на работното напрежение DC	$\leq 250\text{ V}$
обхват на работното напрежение AC	$\leq 250\text{ V}$
Допустим товарен ток	4 A
Диаметър на кабела	12 mm
Структура на кабела	25x0,34
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен
Монтажна позиция	по избор