


# Multipol-разпределител MPV-E/A12-M8

Специф. Номер: 177670

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина по избор:
Тегло на продукта	120 g
Електрическа техника за свързване I/O	M8 3-пинов
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
капацитет на тока за слот	1 A
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6-усилен
Material socket	Месинг