


Съединител CQ-1/2-12

Специф. Номер: 177683

FESTO

за голям дебит.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Номинален размер | 8.65 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 7 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 15 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -25 ... 70 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 2.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 10 % |
| Тегло на продукта | 12 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | за тръба или шлаух с външен диаметър 12 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | POM |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |