

T-съединител CQT-18

Специф. Номер: 177689

FESTO

за голям дебит.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Номинален размер | 16 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълнен температурен диапазон | -0.95 ... 7 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 15 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -25 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 46 g |
| Брой изходи | 2 |
| Брой захранващи линии | 1 |
| Пневматичен извод 1 | за тръба-/шлаух външен диаметър 18 mm |
| Пневматичен извод 2 | за тръба или шлаух с външен диаметър 18 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | POM |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |