

Съединител CQ-3/8-12H

Специф. Номер: 177705

FESTO

за голям дебит.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	8.65 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 7 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Номинален притегателен въртящ момент	2.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Тегло на продукта	4 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G3/8
Пневматичен извод 2	Съединител с цанга CQ-12
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	POM
Material release ring	POM