


# Съединител CQ-3/8-15H

Специф. Номер: 177707

FESTO

за голям дебит.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Номинален размер                                | 9.4 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен   |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Размер на контейнера                            | 1  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип  |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 7 bar  |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 15 bar   |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| Безопасно за храни                              | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на околната среда                   | -25 ... 70 °C  |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 2.5 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 10 %   |
| Тегло на продукта                               | 10 g   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G3/8  |
| Пневматичен извод 2                             | Съединител CQ-15   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material housing                                | POM  |
| Material release ring                           | POM  |