

# Тръба PQ-PA-22X2X3000

Специф. Номер: 177731

FESTO

за сгъстен въздух, вакуум и течности. Дължина 3m.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	22 mm
Вътрешен диаметър	18 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-25 ... 75 °C
Температура на околната среда	-25 ... 75 °C
Тегло на продукта според дължината	0.13 kg/m
Цвят	черен
Material tubing	PA