

Заклучващ патрон KP-16-1000

Специф. Номер: 178457

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Конструкция	Tilting disks
Варианти	едностранен бугален прът
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Работно налягане	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	≥ 0.3 MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
Цилиндричен материал за затягане	16 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Статична задържаща сила	1,000 N
Тегло на продукта	90 g
Material seals	NBR TPU-U(PU)
Material spring	Пружинна стомана
Material housing	Алуминий елоксиран
Material clamp jaws	Месинг
Material piston	ПОМ