


Адсорбционен изсушител LDF-H3-G1/4-24

Специф. Номер: 178522

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструктивен строеж	Адсорбционен изсушител със студено регенериране
Входно налягане 1	4 ... 10.5 bar
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Точка на оросяване	-40 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.2.1 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	2 ... 50 °C
Тегло на продукта	9,200 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка