



Краен изключвател SMPO-8E

Специф. Номер: 178563

FESTO

пневматичен, за задвижвания с T-слот, без монтажен комплект.

Изисква отделен монтажен елемент SMB-8E (продуктов номер 178230)



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателен принцип	магнитен
Работно налягане	2 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на околната среда	-15 ... 60 °C
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,2 mm
Време на включване	22 ms
Време за изключване	52 ms
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности полага се отгоре в жлеб
Разпределителна функция	3/2
Пневматичен извод	M5
Тегло на продукта	11 g
Material housing	Алуминий РА елоксиран високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	оптичен
Клас на защита	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L