


Модул DADL-EL-Q11-50

Специф. Номер: 1796637

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	62 ... 200 deg
Конструкция	Бугало Бугален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3 ... 8 bar
Operating pressure	43.5 ... 116 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,610 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминий твърдо елоксиран
Material housing cover	Алуминий елоксиран
Material bearing	Пластмаса
Material disc	Алуминий елоксиран
Material screws	Стомана поцинкован
Принцип на действие	еднодействие издърпващ