


Кръгъл цилиндър ESAZB-6- -P

Специф. Номер: 183135


FESTO

с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване аксиално на оста на цилиндър.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 60 mm
Диаметър на буталото	6 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Работно налягане	3 ... 10 bar
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	8.99 N
Движеща се маса при 0 mm ход	4 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.4 g
Основно тегло при 0 mm ход	15 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.5 g
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема