


Multipol-съединител IMP1-SD-25-0,75

Специф. Номер: 18321

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	7.5 ... 15 mm
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 300 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	10 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-40 ... 125 °C
Тегло на продукта	210 g
Напечно сечение на извода	0.75 mm ²
Електрически извод	Щекер 25-пинов
Съединител за кабела	Pg16
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Пластмаса Отливка от лек метал
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав посребрен