


Съединител FBSD-GD-9-5POL

Специф. Номер: 18324

FESTO

за Feldbus свързване



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	33 g
Електрически извод	5-пинов Щекер прав Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
обхват на работното напрежение DC	≤ 60 V
обхват на работното напрежение AC	≤ 60 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Съединител за кабела	Pg9
Допустим диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	Цинкова отливка никелиран
Material electrical contact	Бронз никелиран или позлатен