


Вендуза VAS-8-M5-NBR-CT

Специф. Номер: 183508

FESTO

с уплътнение OL.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	8 mm
Ефективен диаметър на засмукване	5.5 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	1.6 N
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	M5
Твърдост по Шор	73
Информация за материала на цапфата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на смукателя	NBR