

# Вендуза тип "хармоника" VASB-30-1/8-PUR-CT

Специф. Номер: 183519

FESTO

с уплътнение OL.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	30 mm
Ефективен диаметър на засмукване	25 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	34 N
Резба за закрепване	G1/8
Монтаж на смукателя	G 1/8
Извод за вакуум	G1/8
Твърдост по Шор	62
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)