



Вакуум-смукателен клапан ISV-M5-CT

Специф. Номер: 183520

FESTO

За поддръжане на вакуума, ако един или няколко смукателя не успеят да създадат контакт с детайла.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M5
Съответствие на изхвърлящ импулс	8 bar
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	0 ... 0.95 bar
Необходим дебит на засмукване при -0,5 bar	1 l/min
Работна среда	атмосферен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4 g
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Информация за материала на филтъра	Синтерова стомана