


# Вакуумметър VAM-40-V1/0-1/8-CT

Специф. Номер: 183521

FESTO

с показващ модул в bar и psi.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер на манометъра	40
Позиция на извода	Задна страна, централно
Според стандарта	DIN EN 837-1
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	DIN EN 837-1
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Обхват на показание [bar]	-1 ... 0 bar
Обхват на показание [psi]	-14.5 ... 0 psi
Скала	Двойна скала bar (външно) inch hg (вitreшно) / psi (вътрешно)
Работно налягане	-1 ... 0 bar
Работна среда	изсушен, филтриран и омаслен сгъстен въздух Вакуум
Фактор продължително натоварване	0.75
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP43
Температура на околната среда	-40 ... 60 °C
Тегло на продукта	63 g
Клас на точност на измерването	2,5
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на цапфата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PC