

# Дюза LPZ-RB-150

Специф. Номер: 184319

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ниво на звуково налягане	90 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Пневматичен извод	Външна резба M12x1,25
Информация за материала на корпуса	Месинг