



Електромагнитен разпределител MEBH-5/3E-D-1-ZSR-C

Специф. Номер: 184497

Продукт излизащ от производство

с централен присъединителен извод

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 обезвъздушен
Тип на действие	електрически
монтажна ширина	42 mm
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Работно налягане	3 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	8 mm
Растерен размер	43 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 5599-1
Ръчно действие	избутващ
ISO-код	157
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Свобода на застъпване	Да
Note on forced dynamisation	Честота на превключване - най- малко веднъж седмично
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за превключване, изключено	68 ms
Време за превключване, включено	19 ms
Продължителност на включване	100%
Max. positive test pulse with logic 0	2,600 µs
Max. negative test pulse with logic 1	1,200 µs
Характеристика на бобината	24 V DC: 2,5 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Vibration resistance	Transport application test at severity level 1 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Shock resistance	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	630 g
Електрически извод	Централен щекер кръгла форма M12x1
Тип на закрепване	на присъединителна плоча

Белег	Стойност
	With through-hole and screw
Извод, пилот 82	несвързан
Извод, пилот 84	несвързан
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 1 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 1 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 1 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 1 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 1 по ISO 5599-1
Информация за материала на уплътненията	HNBR NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка