

Електромагнитен разпределител JMN1H-5/2-D-2-C-CT


Специф. Номер: 184633

FESTO

по ISO 5599/1, с ръчно задействане, без бобини и щекери.

Бобините и щекерите се поръчват отделно.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Разпределителна функция | 5/2 бистабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 54 mm |
| Стандартен номинален дебит | 2,300 l/min |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Клас на защита | IP65 |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Номинален размер | 11.5 mm |
| Растерен размер | 56 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отговаря на стандарта | ISO 5599-1 |
| Ръчно задействане | с фиксация |
| ISO-код | 255 |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Посока на протичане | неревърсивен |
| Време за превключване, реверсирано | 21 ms |
| Характеристика на бобината | 24V DC: 2,5W |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 940 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Извод, пилот 82 | M5 |
| Извод, пилот 84 | M5 |
| Пневматичен извод 1 | Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-1 |
| Пневматичен извод 2 | Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-1 |
| Пневматичен извод 3 | Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-1 |
| Пневматичен извод 4 | Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-1 |
| Пневматичен извод 5 | Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-1 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |