

# Кръгъл цилиндър CRDSNU-5/8"- -P-A-S2



Специф. Номер: 185404

FESTO

корозионноустойчив, с проходен бутален прът  
по DIN ISO 6432, за безконтактно отчитане, Combi-изпълнение, с  
еластични демпфериращи пръстени в крайните позиции.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012  
година.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.4 ... 8 "
Диаметър на буталото	5/8"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	104 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	104 N
Пневматичен извод	UNF5-44