

# Свързващ кабел KM12-M12-GSWD-1-4

Специф. Номер: 185499

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 60$ V
обхват на работното напрежение DC	$\leq 75$ V
Допустим товарен ток	3.8 A
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Тегло на продукта	66 g
Електрически извод	Кабел 4-жилен Щекер прав/ доза под ъгъл M12x1 / M12x1 4-пинов / 4-пинов
Структура на кабела	4x0,34
Дължина на кабела	1 m
Тип на закрепване	за завиване
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PU)