

# Вакуум-сукателна дюза CPV14-M1H-V95-1/8



Специф. Номер: 185868

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за вентилен остров CPV.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.95 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум
Работно налягане	3 ... 8 bar
Макс. вакуум	85 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	98 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Извод за вакуум	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка