

# Многоканален разпределител QSLV3-G3/8-8

Специф. Номер: 186238

FESTO

На 360°, 3 пъти.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Номинален размер                                | 4.3 mm  |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен  |
| Монтажна позиция                                | по избор  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип   |
| Размер на контейнера                            | 1   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 80 °C   |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 15.5 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %  |
| Тегло на продукта                               | 65 g  |
| Брой изходи                                     | 3   |
| Брой захранващи линии                           | 1   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G3/8   |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 8 mm   |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material hollow bolt                            | Месинг, никелиран   |
| Material release ring                           | ПОМ   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема  |