

Включващ разпределител HEL-1/4-D-MIDI



Специф. Номер: 186521

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за пневмоподготвящи групи. Забавено покачване на налягането.
Функция на 2/2 разпределител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Работно налягане	3 ... 16 bar
b-стойност	0.59
C-стойност	9 l/sbar
Стандартен номинален дебит	2,600 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	270 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка