



Щекер SEA-GS-7

Специф. Номер: 18666

FESTO

за вентилни острови



Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Тип на закрепване	с резбова втулка
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	17 g
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Screw-type lock with longitudinal knurl
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	4
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Съединител за кабела	Pg7
Диаметър на кабела	3.3 ... 6 mm
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Номинално сечение на прводника	0.14 ... 0.75 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PBT
Цвят на корпуса	черен
Material screw-type lock	PBT
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Месинг Покрит с бял бронз