

Свързващ кабел KM12-M12-GSGD-5

Специф. Номер: 18686

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	≤ 60 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 75 V
Допустим товарен ток	2.8 A
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Електрически извод	Щекер прав / доза права M12x1 / M12x1 4-пинов / 4-пинов
Структура на кабела	4x0,25
Дължина на кабела	5 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR