


DUO-кабел KM12-DUO-M8-WDWD

Специф. Номер: 18687

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	$\leq 60 \text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 75 \text{ V}$
Допустим товарен ток	2.8 A
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Електрически извод	Щекер прав/ доза под ъгъл M12x1 / M8x1 3-пинов/ 3-пинов
Структура на кабела	3x0,25
Дължина на кабела	0.6 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR