


DUO-кабел KM12-DUO-M8-GDWD

Специф. Номер: 18688

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 60 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 75 V
Допустим товарен ток	2.8 A
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Тегло на продукта	61 g
Електрически извод	Щекер прав/ доза права M12x1 / M8 4-пинов / 3-пинов
Структура на кабела	2x(3x0,25)
Диаметър на кабела	4.5 mm
Дължина на кабела	0.6 m
Тип на закрепване	с проходен отвор с щекер с резба с холендрова гайка
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Информация за материала на корпуса	PUR
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен