

# Манометър MA-40-16-R1/4-EN

Специф. Номер: 187080

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 16 bar
Display range	0 ... 232 psi
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Работно налягане	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	R1/4
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	ABS
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	70 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)