

Присъединителен блок CPE14-PRSGO-2

Специф. Номер: 187829


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за вентили от серията Compact Performance, със отворени PRS-канали.

При този свързващ блок са разрешени само винтови съединения с G-свързване.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Макс. брой места за вентили | 2 |
| Burst pressure | 3 MPa |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 950 g |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор с шина |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA-усилен |