

# Присъединителен блок CPE18-PRSGO-2

Специф. Номер: 187831


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за вентили от серията Compact Performance, със отворени PRS-канали.

При този свързващ блок са разрешени само винтови съединения с G-свързване.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	170 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Пневматичен извод 1	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен