


# Кабелен щекер ASI-SD-FK-M12

Специф. Номер: 18788

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 40\text{ V}$
Допустим товарен ток	2 A
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	16.8 g
Напречно сечение на извода	1.5 mm <sup>2</sup>
Електрически извод	5-пинов Щекер прав
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала холендровата гайка	никелиран
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен