

Цилиндър с къс ход ADVC-4-5-A-P

Специф. Номер: 188055
Продукт излизащ от производство

FESTO

без възможност за отчитане.
Бутален прът с външна резба.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	5 mm
Диаметър на буталото	4 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	без
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5.7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7.5 N
Движеща се маса	0.25 g
Тегло на продукта	4.3 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material piston rod	Алуминиева сплав елоксиран