


# Присъединителен блок VIGM-04-D-2

Специф. Номер: 18833

FESTO

за вентилни острови



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 5599-2
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	UL - Recognized (OL)
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/4
Пневматичен извод 4	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/4
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка