


Присъединителен блок VIGI-04-D-3

Специф. Номер: 18841
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилни острови

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 5599-2
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Разрешение	UL - Recognized (OL)
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1
Пневматичен извод 4	G1/2
Пневматичен извод 5	G1
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка