

# Вентилен остров IFB-02-1/8-16-BU

Специф. Номер: 18856

FESTO

G1/8, с Feldbus-извод.



## Информационен лист

| Белег                                  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                | 5/2 моностабилен<br>5/2 бистабилен<br>5/3 под налягане<br>5/3 обезвъздушен<br>5/3 затворен |
| Стандартен номинален дебит             | 750 ... 1,000 l/min  |
| Работно налягане                       | -0.9 ... 10 bar  |
| Електрическа връзка                    | вграден контролер  |
| Макс. брой места за вентили            | 16   |
| Температура на околната среда          | -5 ... 50 °C   |
| Клас на защита                         | IP65   |
| Тип на задействане                     | електрически   |
| Тип на вентилен остров                 | 02   |
| Конструкция                            | Плунжерен  |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен<br>вътрешно   |
| Структура на вентилния остров          | Фиксиран растер  |
| Управляващо(пилотно) налягане          | 1.5 ... 10 bar   |
| Номинално работно напрежение DC        | 24 V   |
| Температура на средата                 | -5 ... 50 °C   |
| Материал-забележка                     | със съдържание на LABS-материали   |