


# Присъединителен блок VIGK-04-D-3

Специф. Номер: 18888

FESTO

за вентилни острови



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 5599-2
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	UL - Recognized (OL)
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1
Пневматичен извод 4	G1/2
Пневматичен извод 5	G1
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка