

Шлаух PUN-CM-4-SW

Специф. Номер: 188882

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиуретан (не се допуска за хранителновкусова промишленост) антистатичен



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 mm
радиус на огъване според дебита	17 mm
Вътрешен диаметър	2.5 mm
Мин. радиус на огъване	8 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Повърхностно съпротивление	0.01 ... 10 MOhm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.00993 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 4 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)