

Вакуумен хващач ESG-6

Специф. Номер: 189169

FESTO



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Диаметър на смукателя | 6 mm |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Специални функции | Антистатичен |
| Конструкция | Извод за вакуум отгоре Извод за вакуум странично с компенсатор за височина С дълъг компенсатор за височина |
| Съответствие с носач за смукател | Размер 2 |
| Форма на вакуумната чашка | кръгъл плосък |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -30 ... 200 °C |
| Извод за вакуум | M5 M10x1 QS-6 PK-4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material suction cup | BR FPM NBR PUR VMQ (силикон) |