

# Вакуумен хващач ESG-25X75

Специф. Номер: 189191

FESTO



## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер на смукателя	25x75 mm
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре Извод за вакуум странично с компенсатор за височина С дълъг компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 5
Форма на вакуумната чашка	Овален, плосък
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Извод за вакуум	G1/8 G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR