

# Държач вакуумни вендузи ESH-NA-2-QS

Специф. Номер: 189195

FESTO

без компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре, държача се закрепва с две шестограмни гайки.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	0.501 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре
Съответствие с носач за смукател	Размер 2
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	12 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	Диаметър 4 mm
Извод за вакуум	QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана