

Държач вакуумни вендузи ESH-NC-2-QS

Специф. Номер: 189215

FESTO

с компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре, държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	3 mm
Обем	0.551 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 2
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	18 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	Диаметър 4 mm
Извод за вакуум	QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран POM Термично обработена стомана високолегирана стомана